



電気システムや機器の設置、修理、修理には、検査機器が不可欠です。

ワイドミュラーは、

電圧テスター、クランプオンメータ、電源ソケット / 遮断器テスタなど、幅広い検査機器を用意しています。ワイドミュラーは、開発・設計作業におけるユーザーの要望や経験を常に考慮しているので、ワイドミュラー製装置は実用的なアプリケーションのニーズに合わせて設計され、信頼性が非常に高いです。

一般注文データ

バージョン	電圧テスタ, 該当なし
注文番号	2855000000
種別	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
数量	1 items

SD ELEC PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	22.2 mm	奥行き (インチ)	0.874 inch
幅	154.1 mm	幅 (インチ)	6.0669 inch
長さ	154 mm	長さ (インチ)	6.063 inch
直径	22.2 mm	正味重量	29.92 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	スクリュードライバ電圧テスター
------	-----------------

装置の測定および試験

刃幅 (B)	3 mm	切り替え負荷	いいえ
AC 電圧測定範囲	100-250 V	作動温度、最大	50 °C
作動温度、最小	-10 °C	周波数範囲、最大	500 Hz
周波数範囲、最小	50 Hz	ディスプレイ	視覚
プレード長	63 mm	相順表示	いいえ
連続性試験	該当なし	プローブ保護 GS 38のテスト	いいえ
検査ピン照明	いいえ	HOLD 機能	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		