

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 赤色
注文番号	2859700000
種別	CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR
GTIN (EAN)	4064675572619
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.5 mm	奥行き (インチ)	0.0197 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.7716 inch
正味重量	0.88 g		

温度

動作温度範囲	-55...130 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	プラグ接続可能, 3.5 mm取付け穴付き	
幅	45 mm	
動作温度範囲、最大	130 °C	
動作温度範囲、最小	-55 °C	
色	赤色	
基本材質	陽極酸化アルミニウム	
印刷文字	顧客仕様対応	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MetalliCard
ラベリングフィールドのサイズ	15.2 x 42.2 mm	
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカース数	1 MetalliCard = Device markers	
動作温度範囲	-55...130 °C	

装置マーカース

穿孔直径	3.30 mm
------	---------

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

