## **AKKU LI 18B5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

## 一般注文データ

注文番号	2860070000
種別	<u>AKKU LI 18B5</u>
GTIN (EAN)	4064675574750
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



## **AKKU LI 18B5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量	•				
	'		<u>'</u>		
正味重量	700 g	700 g			
環境製品コンプライアン	ノス		'		
TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P					
RoHS 対応状況	影響なし				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199		
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199		
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 9.0	21-05-92-07		
ECLASS 9.1	21-05-92-07	ECLASS 10.0	21-05-92-07		
ECLASS 11.0	21-05-29-02	ECLASS 12.0	21-05-29-02		
ECLASS 13.0	21-05-29-02	ECLASS 14.0	21-05-29-02		
FCLASS 15.0	21-05-29-02				

カタログステータス / 図面 2