

RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------|
| 注文番号 | 2860640000 |
| 種別 | RC F P2 M20 SP |
| GTIN (EAN) | 4064675576655 |

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E307231 |

寸法と重量

| | | | |
|----|-------|------|------|
| 直径 | 20 mm | 正味重量 | 12 g |
|----|-------|------|------|

温度

| | | | |
|------|----------------|------|-----------------|
| 保管温度 | | 周囲温度 | -25 °C...125 °C |
| 動作温度 | -40 °C...85 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 極数 | 2 | コーディング | なし |
| 接触表面 | 真鍮 | LED | いいえ |
| 接続方式 | ねじ接続 | ハウジング主要材質 | PA 66 |
| ケーブル直径、最大 | 13 mm | ケーブル直径、最小 | 7 mm |
| 接点材質 | 真鍮 | 導体断面、最大 | 4 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² | 公称電圧 | 500 V |
| 公称電流 | 17.5 A | 保護度合い | IP68 |
| 接点形状 (オス/メス) | メス型 | シールド接続 | いいえ |
| スレッドリング材質 | プラスチック | 接続断面積、最大 | 4 mm ² |
| 接続断面積、最小 | 0.5 mm ² | | |

一般データ

| | | | |
|-----------|-------|--------|------|
| 極数 | 2 | 接続スレッド | M20 |
| 極性違い防止 | はい | 接続方式 | ねじ接続 |
| ハウジング主要材質 | PA 66 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：
 M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MTA RC | バージョン |
| 注文番号 | 2884950000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675852070 | |
| 数量 | | |

プラグコネクタ - スクリューシステム



ねじ式：
 ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | RC M P2 SP | バージョン |
| 注文番号 | 2903190000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986122369 | |
| 数量 | | |

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに適した保護キャップ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | PC RC F | バージョン |
| 注文番号 | 2833850000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 | |
| 数量 | | |