

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
注文番号	<u>2860910003</u>
種別	IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578062
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
A A A A A I D Z → II / L W L			
MAMID承認件数	ϵ		
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	0.3 m	長さ (インチ)	11.811 inch
正味重量	9 g	RC (127)	TT.OTT MON
温度			
保管温度		動作温度	-20 °C60 °C
取り付け温度			
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般基準			
コネクタ規格	TIA-1096-A	アプリケーション固有の通信ケーブルi	役 VDE-AR-N 4100:2019-04
ケーブルの機械的特性と材料特	性		
<u></u> 色	赤色	ハロゲン	いいえ
延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1		
ケーブルの電気プロパティ			
定格インパルス耐電圧	6 kV	動作電圧	50 V
<u> 絶縁抵抗</u>	≥ 100 MΩ	<u> 新作电圧</u> カテゴリー	Cat.3
公称電流	1 A		5.45 ns/m
<u> </u>	500 V	旧与位连时间	5.45 lis/iii
ケーブル構造			
+ /7		_	
シース直径	4.8 mm	シースカラー	赤色
断面積	3x2xAWG 24/7	シールド	U/UTP
配線数	6	絶縁断面	1 mm
絶縁	PE	シース直径、最大	4.95 mm
シース直径、最小	4.65 mm	シース素材	LSZH
ケーブル配置	VDE 0603-100準拠二重絶 縁		
プラグ			
		1 -0 - 13	
プラグ右 	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし	左プラグ 	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右				
プラグ右	RJ12, IP20, オス型接 線, プラグ, シールドな	点, 直 とし		
プラグ、左				
左プラグ		RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし		
分類				
分類				
分類 ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
	EC002599 EC002599	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002599 EC002599	
ETIM 6.0				
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002599 EC002599	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002599 27-06-03-08	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002599 EC002599 27-06-03-08	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002599 27-06-03-08 27-06-03-08	

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

図面



