

## IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート  
メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

## 一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV
注文番号	<a href="#">2860910010</a>
種別	IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986760684
数量	10 items

## IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

長さ	1 m	長さ (インチ)	39.3701 inch
正味重量	36 g		

## 温度

保管温度		動作温度	-20 °C...60 °C
------	--	------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格	TIA-1096-A	アプリケーション固有の通信ケーブル設 備	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------	------------	-------------------------	-----------------------

## ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	No	色	赤色
ハロゲン	いいえ	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1

## ケーブルの電気プロパティ

定格インパルス耐電圧	6 kV	動作電圧	50 V
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	カテゴリ	Cat.3
絶縁電圧、最大	500 V		

## ケーブル構造

シース直径	4.8 mm	シースカラー	赤色
断面積	3x2xAWG 24/7	シールド	U/UTP
配線数	6	シース直径、最大	4.95 mm
シース直径、最小	4.65 mm	シース素材	LSZH
ケーブル配置	VDE 0603-100準拠二重絶 縁		

## プラグ

プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし
------	--	------	--

## プラグ、右

プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし
------	--

## IE-C5GO6LR0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ、左

左プラグ RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

図面

配線図



図面

