

IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
注文番号	2861240000
種別	IE-T0-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
数量	10 items

IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	15 g
------	------

温度

保管温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度	

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ12	接続 2	RJ12
配線	カップリング	色	ページュ, 黒色
ハウジング主要材質	プラスチック	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	TS 35	シールド	シールドなし
保護度合い	IP20	プラギング回数	≥ 200

一般基準

コネクタ規格	TIA-1096-A
--------	------------

分類

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

