

CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品が利用できなくなりました



個々の課題に対応するスマート充電ソリューション - インテリジェントでネットワーク対応の EV 充電ボックス ファミリー AC SMART。民間および商業部門のあらゆる アプリケーションシナリオに対応：単一の充電ポイントを使用したシンプルな充電からスマートグリッドへの統合、発電施設全体の複雑な管理まで。 ECO、VALUE、ADVANCED の3種のプラットフォーム ベースの機能ラインは、最も一般的な使用事例に対応し、標準インターフェースとの多彩な設定オプションにより、個別アプリケーションに適応させることができます。

RFIDやモバイルアプリを使ったユーザー認証、充電電流の調整、統合負荷・充電管理、自給自足のPV余剰充電などの優れた特長により、AC SMART BOXは柔軟でカスタマイズ可能で、さらに効率的で持続可能な充電ソリューションとなります。

一般注文データ

バージョン	Wallbox, 3相 (400 V) で最大充電容量11 kW グリッド接続、最大電流16 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ
注文番号	2863070000
種別	CH-W-S-A11-S-E
GTIN (EAN)	4064675595502
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-16T00:00:00+02:00

CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	167 mm	奥行き (インチ)	6.5748 inch
高さ	433 mm	高さ (インチ)	17.0472 inch
幅	268 mm	幅 (インチ)	10.5512 inch
正味重量	3600 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-30 °C...50 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

分類

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		

CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CH-W-S-A11-S-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

AC Boxes



一般注文データ

種別	PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ...	バージョン
注文番号	8000104168	AC電圧バージョン, 機械接点とアラーム接点, 過電圧保護, TN-C-S, TN-
GTIN (EAN)	4099986573475	S, N付IT, NなしのIT, TT
数量	1 ST	