WAD 12N MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカーは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカーとして使用できます。WAD MultiCard マーカーは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	グループマーカー, カバー, 33.3 x 12 mm, WDU 16N
注文番号	<u>2866680000</u>
種別	WAD 12N MC SDR
GTIN (EAN)	4064675604891
数量	8 items

カタログステータス / 図面 1

WAD 12N MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-37

27-14-11-37

27-28-11-01

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

行响				
ROHS	適合			
寸法と重量				
が以て主重			<u> </u>	
- .		÷ \		
高さ	33.3 mm	高さ(インチ)	1.311 inch	
幅	12 mm	幅(インチ)	0.4724 inch	
正味重量	1.86 g			
温度				
動作温度範囲	-40100 °C		,	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	- 準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ				
N文 フーラ				
印刷の配置	水平および垂直			
	12 mm			
出 JL 94 可燃性等級	V-2			
動作温度範囲、最大	100 °C			
動作温度範囲、最大 動作温度範囲、最小	-40 °C			
切下皿及単四、取 小 ハロゲン	いいえ			
、ロック 基本材質	ポリアミド66			
^{医平均} 員 印刷文字	 顧客仕様対応			
┦刷ス チ パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCa	ord.	
バッケーシ単位当たりマーカー数 組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Cover	Muttica	aiu	
祖の古わせことのマーカー数 動作温度範囲	-40100 °C			
劃作温度郵曲 用途/製造元	-40100 °C WDU 16N			
<u> </u>	אוטו טעא			
分類				
ETIMA C.O.	F0000704	ETIM 7.0	50000704	
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000761

27-14-11-37

27-28-11-01

27-28-11-01

27-28-11-01

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2



WAD 12N MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面