

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
注文番号	2870900000
種別	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675636458
数量	10 items

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.2835 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.8661 inch
正味重量	50 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	電流	75 A
定格 DC 電圧	1500 V	最大電力損失	12.6 W

分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com