

## FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
注文番号	<a href="#">2873880000</a>
種別	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
数量	10 items

## FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	58 mm	高さ (インチ)	2.2835 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.8661 inch
正味重量	50 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	電流	30 A
定格 DC 電圧	1500 V	定格遮断性能	10 kA
接点の材質	銀メッキの	最大電力損失	9.8 W

## 分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

