

PWEB-ES-RT-5000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムは、コンテナイメージ、Linux、または Windows を介してプラットフォームに依存せず利用することができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 広範な通信ドライバ群（OPC-UA、CODESYS ドライバまたは Modbus 経由）を介した各種制御システムへの接続

一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Linux, Docker, Windows, u-OS compatible devices, プロセス変数の数、最大: 5000, HMIデバイス数(最大): 2
注文番号	2875320000
種別	PWEB-ES-RT-5000/2
数量	1 items

技術データ

寸法と重量

正味重量	0 g
------	-----

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム要件

オペレーティングシステム	Linux, u-OS, Linux + Browser (HTML5)	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM)	0.1 GB		

ライセンス情報

ライセンス範囲	ワンタイムライセンス	ライセンスタイプ	ソフトウェアライセンス
ライセンス取得者	WIBUチケットID	プロセス変数の数、最大	5000

ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大) 突き出る	2 PROCON-WEB Designer	ドライバの最大数 ランタイムの特長	99 簡易および複合制御, ア ラーム機能, 履歴機能, ユー ザー管理, 通信ドライバを 介したプロセス接続
----------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		