## **AIMESA CF ECO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故 障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	自動機器,交換部品	
注文番号	<u>2875560000</u>	
種別	AIMESA CF ECO	
GTIN (EAN)	4064675654674	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1



## **AIMESA CF ECO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認	

<b>一大小</b> DO					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
	<u>'</u>				
深さ	0.7 mm	奥行き(インチ)	0.0276 inch		
高さ	9.5 mm	高さ (インチ)	0.374 inch		
幅	18.5 mm	幅(インチ)	0.7283 inch		
正味重量	3 g				
環境製品コンプライアン	/ス				
RoHS 対応状況	準拠				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
分類					
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778		
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778		
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01		
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01		
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01		
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01		
ECLASS 15.0	17-13-01-01				
202 100 1010					

カタログステータス / 図面 2