

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, レーザーマーキング, ロールの MetalliCard
注文番号	2885190000
種別	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-06-30T00:00:00+02:00

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	625 mm	奥行き (インチ)	24.6062 inch
高さ	1800 mm	高さ (インチ)	70.866 inch
幅	1425 mm	幅 (インチ)	56.1022 inch
必要床面スペース	2225 x 1825 mm	正味重量	116000 g

温度

周囲温度	5 °C...40 °C	湿度	10...85% (結露なし)
------	--------------	----	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムにラベルを貼付

マーカー種別	ロールの MetalliCard	印刷方法	レーザーマーキング
インターフェース	Ethernet	ソフトウェア	M-PRINT® PRO
電源電圧	230 V AC / 16 A	オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
同梱	レーザー排煙装置, M-Print® PRO付きDVD, マニュアル, SmarkLaser CENTER, モバイルアンダーフレーム, 外部ワインダー, タッチスクリーン 15 インチ, ロールコア		

SmarkLaser CENTER

騒音レベル	1メートルの距離で67 dB (A) 未満		
EN60825-1に準拠したレーザー等級	クラス1		
波長	波長	Laser	
	typ.	1064	

分類

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		