
データシート

THM SE-W 50 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ニュートラルな安全ラベルにより、ISO 7010 規格に準拠した規格を満たすマーキングを柔軟かつ容易に実装できます。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 50 x 50 mm, 黄色
注文番号	2885640000
種別	THM SE-W 50 GE
GTIN (EAN)	4064675854241
数量	250 items

データシート

THM SE-W 50 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き（インチ）	0.0039 inch
高さ	50 mm	高さ（インチ）	1.9685 inch
幅	50 mm	幅（インチ）	1.9685 inch
正味重量	0.77 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	バージョン	自己接着型
幅	50 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	110 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
色	黄色	ハロゲン	はい
基本材質	ビニールフィルム	印刷文字	中立
UL 969 j 準拠の認可	はい		

装置マーカー

ハロゲン	はい

分類


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM SE-W 50 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	