

ESG-LP 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------|
| バージョン | ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2885780000 |
| 種別 | ESG-LP 6/17 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854388 |
| 数量 | 24000 items |

ESG-LP 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.05 mm | 奥行き (インチ) | 0.002 inch |
| 高さ | 6 mm | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 幅 | 17 mm | 幅 (インチ) | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 0.01 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 接着剤 | アクリレート接着剤 | バージョン | 自己接着型, ハロゲンフリー |
| 幅 | 17 mm | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 白色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド | 印刷文字 | 非搭載 |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい | | |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

ESG-LP 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

