

## VKSW HANDLE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配線ダクトカッターは、配線チャンネルを手動で切断するために使用し、最大 125 mm 幅と 2.5 mm 厚壁に対応します。フィラーによって非強化プラスチックのみに適用されます。

- バリや廃棄物のないカット
- 精密なカットを行うガイド装置付属レングスストップ (1,000 mm)
- 作業台や同様の作業面に取り付け対応テーブルトップユニット
- 特殊鋼製硬化切刃

## 一般注文データ

注文番号	2886200000
種別	<a href="#">VKSW HANDLE</a>
GTIN (EAN)	4064675855200
数量	1 items

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
長さ	486 mm	長さ (インチ)	19.1338 inch
正味重量	300 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		