

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスクリューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

バージョン	取付けツール, ブレード長: 150 mm
注文番号	2888330000
種別	SDQ T HANDLE T20
GTIN (EAN)	4064675875376
数量	1 items

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	20 mm	正味重量	43.12 g
----	-------	------	---------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	六角レンチ、T20	バージョン	Tハンドル
------	-----------	-------	-------

ねじ締めツール

フォーム	アレンキー	サイズ	T20
ブレード長	150 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		