## **SDQ T HANDLE T30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は 各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスク リューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	取付けツール, ブレード長: 150 mm
注文番号	<u>2888360000</u>
種別	SDQ T HANDLE T30
GTIN (EAN)	4064675875406
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



## **SDQ T HANDLE T30**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ন্য	沄	ح	里	重

直径	30 mm	正味重量	63.36 g			
環境製品コンプライアンス			9			
環境袋 ロコンノノイアン人	•					
D-110 ++15/42/I	<b>早く約11 ナ</b> ヽ I					
RoHS 対応状況 REACH SVHC		影響なし				
REACH SVHC	U. IWI%を超えるSVHU	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません 				
技術データ						
項目説明	六角レンチ、T30	バージョン	Tハンドル			
ねじ締めツール						
			<u> </u>			
フォーム	アレンキー	サイズ	T30			
ブレード長	150 mm					
分類						
			<u> </u>			
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818			
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818			
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27			
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27			
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27			
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27			
ECLASS 15.0	21-04-02-27					

カタログステータス / 図面 2