

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**狭いスペースでの汎用機器使用**

TERMSERIES-compact – 耐振性が最高クラスの汎用リレー

- ・幅6 mm、奥行き 63 mm と極めてコンパクト
- ・閉鎖仕様による 100 % の振動耐性
- ・内蔵ステータスLEDによるシンプルな機能チェック
- ・永続的に取り付けられたリレーにより、特に改ざん防止が可能

一般注文データ

バージョン	TERMSERIESコンパクト, 接点数: 1, CO接点 AgNi, PUSH IN
注文番号	2899000000
種別	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
数量	10 items

TERM SERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	62.5 mm	奥行き (インチ)	2.4606 inch
高さ	89.4 mm	高さ (インチ)	3.5197 inch
幅	6.4 mm	幅 (インチ)	0.252 inch
正味重量	28.19 g		

温度

保管温度	周囲温度	-40 °C...60 °C
動作温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
--------------------------	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
------	--------------------------------------

負荷側

接点の種別	1 CO contact (AgNi)
-------	---------------------

一般データ

色	黒色
---	----

接続データ

導体接続方法	PUSH IN	被覆剥き長さ、定格接続	9 mm
導体断面、固定式、最小	0.14 mm ²	導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撓線、最小	0.14 mm ²	配線接続断面、細径撓線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	0.14 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	1.5 mm ²
付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小		付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大	

分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		