

## TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 狭いスペースでの汎用機器使用

TERMSERIES-compact - 耐振性が最高クラスの汎用リレー

- 幅6 mm、奥行き 63 mm と極めてコンパクト
- 閉鎖仕様による 100 % の振動耐性
- 内蔵ステータスLEDによるシンプルな機能チェック
- 永続的に取り付けられたリレーにより、特に改ざん防止が可能

## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIESコンパクト, 接点数: 1, CO接点 AgNi, PUSH IN
注文番号	<a href="#">2899000000</a>
種別	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
数量	10 items

## TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	62.5 mm	奥行き (インチ)	2.4606 inch
高さ	89.4 mm	高さ (インチ)	3.5197 inch
幅	6.4 mm	幅 (インチ)	0.252 inch
正味重量	28.19 g		

## 温度

保管温度 周囲温度 -40 °C...60 °C  
動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

## 負荷側

接点の種類 1 CO contact (AgNi)

## 一般データ

色 黒色

## 接続データ

導体接続方法	PUSH IN	被覆剥き長さ、定格接続	9 mm
導体断面、固定式、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		