

## WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8DX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



小型スタンダードライトとプレミアムライトとして利用可能な S シリーズ。簡易な M8 接続技術により、プラグアンドプレイが可能で、複数の照明を一行に取り付けることができます。5.700 K または 6.500 K の明るい色もスムーズに暗くすることができます。プレミアムバリエーションの完全な封止により、S シリーズは高レベルの気密性と 1.0 mm (IP69) ≥ の固体異物の侵入に対する追加保護を提供します。高さ 18mm の平面設置に加え、機械内部での使用も可能です。

## 一般注文データ

注文番号	2900190000
種別	<a href="#">WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8DX-S</a>
GTIN (EAN)	4064675907138
数量	1 items

## WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8DX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E354496

## 寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	17.5 mm	高さ (インチ)	0.689 inch
幅	840 mm	幅 (インチ)	33.0708 inch
正味重量	832 g		

## 温度

動作温度 -20 - 70°C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## ケーブル技術仕様

ハウジング主要材質 硬質陽極酸化アルミニウム

## 一般的な技術データ

接続方式	ピンコネクタ, ソケットコネクタ	車両で使用される電子機器	No
LEDモジュールの形状	丸型	淡色 (CCT)	6500K, Cold white
小電流	1713 lm	放射角	120°
照度レベル	477 lux	動作寿命	60.000 h
取り付け方式	ねじ取り付け	ドリル穴間隔	896 mm
保護度合い	IP69K	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	Not required

## 接続データ

LEDモジュールは取り付け可能	はい	バージョン	ピン、ストレート-ソケット、ストレート
極数	4	コーディング	A-coded
接続スレッド	M8/M8	締付けトルク	0.6 Nm
配線	ピン 1: コントロールホワイト LED 12-30V DC, ピン 2: 調光可能 1.2-10V DC, ピン 3: GND (-), ピン 4: NC		

## WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8DX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 材料データ

ハウジング主要材質	硬質陽極酸化アルミニウム	封止化合物	PUR V0
-----------	--------------	-------	--------

## 電気データ

定格電圧	12...30 V DC	電源	20.5 W
調光可能	はい、無段階の調光		

## 分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

図面


寸法図



極スキーム



極スキーム



## WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8DX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。M8 丸型プラグインコネクタは、限られたスペースのアプリケーションに対して、特に適しています。ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

## 一般注文データ

種別	SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8	バージョン
注文番号	<a href="#">1803880000</a>	フィールド接続可能コネクタ, M8
GTIN (EAN)	4032248259861	
数量	1 ST	
種別	SAISGS-P-4A-3.5/5-M8	バージョン
注文番号	<a href="#">1803850000</a>	フィールド接続可能コネクタ, M8
GTIN (EAN)	4032248259830	
数量	1 ST	

## PUR ハロゲンフリー 黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

## 一般注文データ

種別	SAIL-M8BG-4-1.5U	バージョン
注文番号	<a href="#">9457850150</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248403387	1.5 m, メス型ソケット, ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 ST	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-4-3.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">9457850300</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4, 3
GTIN (EAN)	4032248403394	m, メス型ソケット, ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 ST	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8BG-4-5.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">9457850500</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4, 5
GTIN (EAN)	4032248229208	m, メス型ソケット, ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 ST	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ

## WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8DX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	SAIL-M8BG-4-10U	バージョン
注文番号	<a href="#">9457851000</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248285693	10 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 ST	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8G-4-1.5U	バージョン
注文番号	<a href="#">1906270150</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248541652	1.5 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース
数量	1 ST	材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8G-4-3.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">1906270300</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4, 3
GTIN (EAN)	4032248541638	m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料:
数量	1 ST	PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8G-4-5.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">1906270500</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4, 5
GTIN (EAN)	4032248541645	m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料:
数量	1 ST	PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8G-4-10U	バージョン
注文番号	<a href="#">1906271000</a>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248664030	10 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材
数量	1 ST	料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8GM8G-4-1.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">1880470100</a>	センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数: 4, 1 m,
GTIN (EAN)	4032248555499	ピン、ストレート-ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,
数量	1 ST	LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8GM8G-4-2.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">1880470200</a>	センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数: 4, 2 m,
GTIN (EAN)	4032248733965	ピン、ストレート-ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,
数量	1 ST	LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-M8GM8G-4-3.0U	バージョン
注文番号	<a href="#">1880470300</a>	センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数: 4, 3 m,
GTIN (EAN)	4032248487875	ピン、ストレート-ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ,
数量	1 ST	LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ