

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

バージョン	多層モジュラー端子, SNAP IN, 緑/黄色, 2.5 mm², 接続数: 6, レベル数: 3, TS 35, V-0
注文番号	<u>2902590000</u>
種別	S3T 2.5 PE
GTIN (EAN)	4099986005006
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	64.5 mm	奥行き(インチ)	2.5394 inch
高さ	116 mm	 高さ(インチ)	4.5669 inch
幅	5.1 mm	 幅(インチ)	0.2008 inch
正味重量	33.48 g		

温度

保管温度	-25 °C55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C	
連続動作温度、最大	130 °C			

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
接続方向	上部	被覆剥き長さ	10 mm
接続方式 2	SNAP IN	接続方式	SNAP IN
接続数	6	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.34 mm ²	刃寸法	0.6 x 3.5 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 12	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.34 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.34 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.34 mm ²	接続断面、撚線、最大	2.5 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.34 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.34 mm ²	接続断面、細径撚線、最小	0.34 mm ²

システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	3	 レベルごとのクランプポイント数	2
層ごとの電位数	1	内部で交差接続されたレベル	はい
PE 接続	はい	取り付けレール	TS 35
N 関数	いいえ	 PE 関数	はい
PEN 関数	いいえ		

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22	配線接続断面 AWG、最小	AWG 12
標準	IEC 60947-7-2	取り付けレール	TS 35

材料データ

基本材質	Wemid	色	緑/黄色
操作要素の色	緑色	UL 94 可燃性等級	V-0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	隣接端子への定格電圧	800 V
標準	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
隣接端子への定格インパルス耐圧	8 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.00 W
サージ電圧カテゴリー	III	 污染度	3

追加の技術データ

開放側面	右	篏合仕様	いいえ	
固定形式	篏合仕様	 爆発試験バージョン	いいえ	
取り付け方式	TS 35			

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-02	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









データシート

S3T 2.5 PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

一般注文	テータ	
種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	<u>1527690000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447989	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 BK	パージョン
注文番号	2831750000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416982	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	<u>1527880000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448573	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 RD	パージョン
注文番号	2108910000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118486018	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 WT	パージョン
注文番号	2831640000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416876	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	<u>1527540000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448467	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 BK	バージョン
注文番号	<u>2831670000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416906	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	<u>1527740000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448658	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 RD	バージョン
注文番号	<u>2108470000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448542	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 WT	バージョン
注文番号	2831560000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416692	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
数量	60 ST	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	<u>1527720000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447972	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 BK	バージョン
注文番号	2831760000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416999	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1527890000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448566	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 RD	バージョン
注文番号	2108920000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118485899	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	
 種別	ZQV 2.5N/20 WT	パージョン
注文番号	2831650000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 20, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416883	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
数量	20 ST	A COMPANY OF THE STATE OF THE S
 種別	ZQV 2.5N/3	パージョン
注文番号	1527570000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448450	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	
 種別	ZQV 2.5N/3 BK	バージョン
注文番号	2831680000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416913	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	パージョン
注文番号	1527770000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448641	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	
 種別	ZQV 2.5N/3 RD	パージョン
注文番号	2108690000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448535	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 WT	バージョン
注文番号	2831570000	ァ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
GTIN (EAN)	4064675416807	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
数量	60 ST	A COMPANY OF THE STATE OF THE S
<u> </u>	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	<u>1527590000</u>	ァ、 フョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448443	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	A COMPANY OF THE STATE OF THE S
<u>~~</u> 種別	ZQV 2.5N/4 BK	バージョン
注文番号	2831690000	ァ、 フョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416920	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	1 1. 1 1. положно поста дан тоги пин
<u>***</u> 種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1527780000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
在文田 5 GTIN (EAN)	4050118448634	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	ү, г. у. э э. долук тоо у үдэ. тоо г ппп
メン 主	33 01	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

番 別	70V 2 5N / / PD	\(\frac{1}{2} - \hat{1}\)\(\frac{1}{2} - \hat
種別 注文番号	ZQV 2.5N/4 RD	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
	<u>2108700000</u> 4050118448528	
GTIN (EAN) 数量	4050118448528 60 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
種別	ZQV 2.5N/4 WT	バージョン
性別 注文番号		ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
在文曲写 GTIN (EAN)	<u>2831580000</u> 4064675416814	渡り削線コイング (鳴子), 接続されている, 百巴, 24 A, 極致. 4, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	(11111) (下). 5.10, 混出物. 18.01, 平田. 16.1 111111
<u> </u>	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	1527620000	
注义备亏 GTIN (EAN)	4050118448436	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶缘: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	(11111) (ア). 5.10, 漁出線、ほどり, 神田. 25.2 111111
		バージョン
種別	ZQV 2.5N/5 BK	
注文番号 GTIN (EAN)	<u>2831700000</u> 4064675416937	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	(11111) (下). 5.10, 設計隊、ほより、 神田. 25.2 111111
		18 29 27
種別 注文番号	ZQV 2.5N/5 BL 1527790000	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
注义 备号 GTIN (EAN)	4050118448627	渡り配縁コネクタ (晒子), 接続されている, 育巴, 24 A, 極数: 5, ヒッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	(11111) (1). ジ. 10, 設置線、186 V 1, 7番. とジ.と 111111
種別		バージョン
裡別 注文番号	ZQV 2.5N/5 RD 2108710000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
注义 备号 GTIN (EAN)	4050118448511	渡り配線コネクタ (晒子), 接続されている, 亦巴, 24 A, 極数: 5, ヒッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	(11111) (1). ジ. 10, 設置線、186 V 1, 7番. とジ.と 111111
種別		バージョン
理別 注文番号	ZQV 2.5N/5 WT 2831590000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
注义备亏 GTIN (EAN)	4064675416821	渡り配線コネクタ (哺士), 接続されている, 日巴, 24 A, 極数: 5, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	(11111) (1). ひ. 10, 岸口が、 185 V 1, 押出. とひ.と 111111
種別		バージョン
性別 注文番号	ZQV 2.5N/50 1527730000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
在文曲写 GTIN (EAN)	4050118411362	渡り削線コインタ (鳴子), 接続されている, 位色, 24 A, 極致. 50, こッテ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(いい) (t /: : - つ:) (世) (():
<u> </u>	ZQV 2.5N/50 BK	バージョン
注文番号	2831770000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
在文田 5 GTIN (EAN)	4064675417002	成り削減コインタ (両子), 技能とれている, 黒色, 24 A, 極致. 50, こりり (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(······/, t.). ○··○/ 周回時代 はなく, Y四. 上○○ ········
<u> </u>	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1527920000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4050118448559	版グ配家コイング (調) , 技能と10 C V 3 , 自己, 24 R , 極致. 30 , こ / / / (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	Community to the second
<u> </u>	ZQV 2.5N/50 RD	バージョン
注文番号	2109000000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4050118486001	版グ配家コイング (調) /, 技能と10 C V 3 , 外色, 24 R, 極致. 30 , ピック (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(, (.). от от волют по с. т.
<u> </u>	ZQV 2.5N/50 WT	バージョン
注文番号	2831660000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 50, ピッチ
在入田 5 GTIN (EAN)	4064675416890	版グ配家コイング (調) /, 技能と10 C V 3 , 自己, 24 R , 極致. 30 , こ / / / (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm
数量	5 ST	(······/, t.). ○··○/ 周回時代 はなく, Y四. 上○○ ········
<u> </u>	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	1527630000	ハーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448429	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	(·····, (·)- ··- , выполняю с , тще шесе ·····
**		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

番 Dil	70V 2 5N /6 PV	15-57-7
種別 注文番号	ZQV 2.5N/6 BK 2831710000	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
	4064675416944	
GTIN (EAN) 数量	20 ST	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
		バージョン
種別	ZQV 2.5N/6 BL	
注文番号	<u>1527820000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448610	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	00 X0 X1
種別	ZQV 2.5N/6 RD	パージョン
注文番号	<u>2108720000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448504	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 WT	パージョン
注文番号	2831600000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416838	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7	パージョン
注文番号	<u>1527640000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448412	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 BK	バージョン
注文番号	2831720000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416951	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	<u>1527830000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448603	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 RD	バージョン
注文番号	2108810000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448498	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 WT	バージョン
注文番号	2831610000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416845	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	<u>1527670000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BK	パージョン
注文番号	2831730000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416968	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	パージョン
注文番号	<u>1527840000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448597	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 RD	バージョン
注文番号	<u>2108870000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448481	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/8 WT	バージョン
注文番号	2831620000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416852	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9	パージョン
注文番号	<u>1527680000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BK	バージョン
注文番号	2831740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416975	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	<u>1527870000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448580	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 RD	バージョン
注文番号	2108900000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448474	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 WT	バージョン
注文番号	2831630000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 白色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675416869	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	

エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	AEB 35 SC/1	バージョン
注文番号	<u>1991920000</u>	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118376722	
数量	50 ST	
種別	AEB 35 SC/1 BK	バージョン
注文番号	2475310000	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118487114	
数量	50 ST	
種別	AEB 35 SC/1 RM	バージョン
注文番号	3112300000	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4099987196413	
数量	50 ST	

作成日 05.11.2025 10:08:29 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	AEB 35 SCL/1 RM	パージョン
注文番号	3112310000	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4099987196420	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	<u>2661280000</u>	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 VO BK	バージョン
注文番号	<u>2661300000</u>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 V0 GY	バージョン
注文番号	2661290000	Aシリーズ, エンドプラケット
GTIN (EAN)	4050118702170	
数量	20 ST	
	1	

エンドプレートと分離プレート



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	SEP 3T 2.5	バージョン
注文番号	2902630000	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 118.5 mm, 幅: 2.1 mm,
GTIN (EAN)	4099986005044	V-0, Wemid, 篏合仕様: はい
数量	20 ST	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応でサイフーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

作成日 05.11.2025 10:08:29 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

一般注文	データ	
種別	DEK 5/5 MC NE BL	バージョン
注文番号	1609801693	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397166	青色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE BR	バージョン
注文番号	<u>1249870000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118051865	茶色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE GE	バージョン
注文番号	<u>1609801687</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397135	黄色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE GN	バージョン
注文番号	<u>1609801688</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397142	緑色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE GR	バージョン
注文番号	<u>1609801691</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397159	グレー
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE OR	バージョン
注文番号	1238340000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118062632	橙色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE RT	バージョン
注文番号	<u>1609801686</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397128	赤色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE SW	バージョン
注文番号	1457550000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118263817	黒色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE VI	バージョン
注文番号	1249860000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118042764	スミレ色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/5 S MC NE WS	バージョン
注文番号	1341620000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118145793	白色
数量	400 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。
一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝き

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝き を提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊か で、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

120 11 - 7	•	
種別	DEK 5/5 MC SDR	バージョン
注文番号	<u>1609810000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456597	顧客の仕様に準拠
数量	200 ST	
種別	DEK 5/5 PLUS MC SDR	パージョン
注文番号	<u>1854500000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248393602	顧客の仕様に準拠
数量	200 ST	
種別	DEK 5/5 S MC SDR	バージョン
注文番号	<u>1341590000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118146042	顧客の仕様に準拠
数量	80 ST	

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ および Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットによ り、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能 です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別 WS 8/5 MC NE BL バージョン 注文番号 1773521693 WS,端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア GTIN (EAN) 4032248141715 レン・ブラッドリー, 青色 数量 720 ST

作成日 05.11.2025 10:08:29 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WS 8/5 MC NE GE	パージョン
注文番号	<u>1773521687</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248141548	レン・ブラッドリー, 黄色
数量	720 ST	
種別	WS 8/5 MC NE OR	バージョン
注文番号	<u>1773521690</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248143092	レン・ブラッドリー, 橙色
数量	720 ST	
種別	WS 8/5 MC NE WS	バージョン
種別 注文番号	WS 8/5 MC NE WS 1640740000	バージョン WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
注文番号	<u>1640740000</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
注文番号 GTIN (EAN)	1640740000 4008190279103	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1640740000 4008190279103 720 ST	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1640740000 4008190279103 720 ST WS 8/5 PLUS MC NE WS	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 白色 パージョン

DEK 5/5



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- ・ 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MM BP WS	バージョン	
注文番号	<u>2619770000</u>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色	
GTIN (EAN)	4050118626315		
数量	10000 ST		
種別	DEK 5/5 MM WS	バージョン	·
種別 注文番号	· ·	バージョン Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色	
	· ·		

作成日 05.11.2025 10:08:29 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WS 8/5



MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネント から構成される革新的な複合材を使用しています。マー カーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはま ります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが 容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い 端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応す るために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点 の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および 摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印 刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。 MultiMark で得られるメリット

- ・強固な保持と耐久性に優れた印刷・連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	WS 8/5 MM BP WS	バージョン
注文番号	<u>2619810000</u>	WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118626278	
数量	8000 ST	
種別	WS 8/5 MM WS	バージョン
注文番号	2007150000	WS. 端子マーカー, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392029	
GTIN (EAN) 数量		