

## RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

## 一般注文データ

注文番号	2903190000
種別	<a href="#">RC M P2 SP</a>
GTIN (EAN)	4099986122369

## RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cULus) E307231

## 寸法と重量

直径 20 mm 正味重量 20 g

## 温度

保管温度 周囲温度 -25 °C...125 °C  
動作温度 -40 °C...60 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	2	コーディング	なし
接触表面	真鍮	LED	いいえ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	PA 66
ケーブル直径、最大	13 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
接点材質	真鍮	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	公称電圧	500 V
公称電流	17.5 A	保護度合い	IP68
接点形状 (オス/メス)	オス型	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	プラスチック	接続断面積、最大	4 mm <sup>2</sup>
接続断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 一般データ

極数	2	接続スレッド	M20
極性違い防止	はい	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	PA 66		

## 分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：  
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

## 一般注文データ

種別	MTA RC	バージョン
注文番号	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
数量		

## ねじシステム



ねじ式：  
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

## 一般注文データ

種別	RC F P2 SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
数量		
種別	RC F P2 M20 SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2860640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576655	
数量		

## M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに適した保護キャップ



アクセサリ

一般注文データ

種別	PC RC M	バージョン
注文番号	<a href="#">2820090000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591405	
数量		