

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	2903200000
種別	RC F P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122376

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E307231

寸法と重量

直径	20 mm	正味重量	20 g
----	-------	------	------

温度

保管温度		周囲温度	-25 °C...125 °C
------	--	------	-----------------

動作温度 -40 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	2	コーディング	なし
接触表面	真鍮	LED	いいえ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	PA 66
ケーブル直径、最大	13 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
接点材質	真鍮	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	公称電圧	500 V
公称電流	17.5 A	保護度合い	IP68
接点形状 (オス/メス)	メス型	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	プラスチック	接続断面積、最大	4 mm ²
接続断面積、最小	0.5 mm ²		

一般データ

極数	2	接続スレッド	M20
極性違い防止	はい	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	PA 66		

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

一般注文データ

種別	MTA RC	バージョン
注文番号	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
数量		

プラグコネクタ - スクリューシステム



ねじ式：
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC M P2 SP	バージョン
注文番号	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
数量		

DCコネクタ



ねじ式：
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC M P2 M20 SP	バージョン
注文番号	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
数量		

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ



一般注文データ

種別	PC RC F
注文番号	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
数量	