

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	2903200000
種別	RC F P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122376

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

寸法と重量

直径

20 mm

正味重量

20 g

温度

保管温度

周囲温度

-25 °C...125 °C

動作温度

-40 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

2

コーディング

なし

接触表面

真鍮

LED

いいえ

接続方式

ねじ接続

ハウジング主要材質

PA 66

ケーブル直径、最大

13 mm

ケーブル直径、最小

7 mm

接点材質

真鍮

導体断面、最大

4 mm²

導体断面、最小

0.5 mm²

公称電圧

500 V

公称電流

17.5 A

保護度合い

IP68

接点形状 (オス/メス)

メス型

シールド接続

いいえ

スレッドリング材質

プラスチック

接続断面積、最大

4 mm²

接続断面積、最小

0.5 mm²

一般データ

極数

2

接続スレッド

M20

極性違い防止

はい

接続方式

ねじ接続

ハウジング主要材質

PA 66

分類

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

一般注文データ

種別	MTA RC	バージョン
注文番号	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
数量		

プラグコネクタ - スクリューシステム



ねじ式：
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC M P2 SP	バージョン
注文番号	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
数量		

DCコネクタ



ねじ式：
ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC M P2 M20 SP	バージョン
注文番号	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
数量		

M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ



一般注文データ

種別	PC RC F	バージョン	
注文番号	2833850000		
GTIN (EAN)	4064675591412		
数量			