

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

注文番号	2903540000
種別	TOP CASE STARTER
GTIN (EAN)	4099986009318
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-28T00:00:00+01:00

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	352 mm	奥行き (インチ)	13.8582 inch
高さ	255 mm	高さ (インチ)	10.0394 inch
幅	465 mm	幅 (インチ)	18.3071 inch
正味重量	8352.08 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
--------------------------	---------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab
------	--------------------------------------

技術データ

項目説明	ツールケース
------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはこうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別	TOP CASE	バージョン
注文番号	1345330000	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
数量	1 ST	

ツール



- ・自動調整を使用したシールド除去ツール
- ・細線仕様導体および固定式導体対応
- ・機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- ・エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- ・被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- ・個別導体のファンアウト無し
- ・さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- ・特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- ・自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- ・長い耐用期間
- ・最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	KBZ 180	バージョン
注文番号	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	FRZ S 160	バージョン
注文番号	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
数量	1 ST	

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

VDE 絶縁細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	SE HD 180	バージョン
注文番号	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
数量	1 ST	

ツール



- 直径 8 ~ 13 mm の湿気の多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

一般注文データ

種別	STRIPPER ROUND TOP	バージョン
注文番号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1.5-10.0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	2436670000	テストツール, ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

LED ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT MASTER	バージョン
注文番号	9918880000	テストツール, 2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405763	
数量	1 ST	

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別	FOLDING RULER	バージョン
注文番号	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
数量	1 ST	

TOP CASE STARTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE 絶縁スクリュードライバーセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別 SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 ...

バージョン

注文番号 [2854990000](#)

取付けツール

GTIN (EAN) 4064675530336

数量 1 ST

カッター



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操縦および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別 SLICER 1K

バージョン

注文番号 [9918160000](#)

Cutting blade

GTIN (EAN) 4032248371495

数量 1 ST

計測装置



ワイドミュラーの精密ツールは世界中で使用されています。ワイドミュラーはこの責任を真剣に受け止め、全体にわたってサービスを提供しています。ツールは長年使い続けても、完全に機能するものでなければなりません。したがって、ワイドミュラーは「ツール認定」サービスを提供しています。この技術的な定期検査によって、ワイドミュラーはツールの適切な機能と品質を保証することができるのです。

一般注文データ

種別 SPIRIT LEVEL

バージョン

注文番号 [2888400000](#)

ツール, アクセサリ

GTIN (EAN) 4064675875444

数量 1 ST