

PZ 2.5 S ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	0.14mm ² , 2.5mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	2903660000
種別	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
数量	1 items

PZ 2.5 S ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.2205 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
長さ	160 mm	長さ (インチ)	6.2992 inch
正味重量	290.14 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルル断面積、最大	2.5 mm ²	フェルル断面積、最小	0.14 mm ²
クリンピングタイプ/プロファイル	トラピースクリンピング		

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし ワイヤーエンドフェルル	導体直径、最大 AWG	AWG 14
導体横断面、最小 AWG	AWG 26	クリンピング範囲、最大	2.5 mm ²
クリンピング範囲、最小	0.14 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		