

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

注文番号	2904470000
種別	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
数量	1 items

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	54.3 mm	奥行き (インチ)	2.1378 inch
高さ	220.4 mm	高さ (インチ)	8.6771 inch
幅	12.5 mm	幅 (インチ)	0.4921 inch
正味重量	160 g		

温度

保管温度

動作温度

-25 °C...55 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

汚染度	3
-----	---

一般データ

光学機能表示	該当なし	設計	アダプタプラグ
色	グレー	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	バスバー	動作高度	≤ 2000 m

公称データ IEC/EN

極数	5	シグナリング接点	いいえ
定格電圧 (AC)	240 V	定格電流 IN	101 A
電圧種別	AC	フューズ保護	NH00, 100 A gG
動作電流、I最大	125 A	一体型バックアップヒューズ	いいえ

一般データ

極数	5	保護度合い	IP20がインストール済み
色	グレー		

接続データ

被覆剥き長さ	18 mm	導体接続方法	耐張クランプ接続
クランプ範囲、定格接続	6 mm ²	クランプ範囲、最小	1.5 mm ²
クランプ範囲、最大	25 mm ²	導体断面、固定式、最小	1.5 mm ²
導体断面、固定式、最大	25 mm ²	配線接続断面、細径撓線、最小	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撓線、最大	25 mm ²	導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小	1.5 mm ²
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	16 mm ²	接続断面、撓線、最小	1.5 mm ²
接続断面、撓線、最大	25 mm ²		

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

電気データ

電圧種別	AC	公称電流	101 A
分類			
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		