

## V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

注文番号	2904470000
種別	<a href="#">V-ZPA TERMINAL</a>
GTIN (EAN)	4099986010352
数量	1 items

## V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	54.3 mm	奥行き (インチ)	2.1378 inch
高さ	220.4 mm	高さ (インチ)	8.6771 inch
幅	12.5 mm	幅 (インチ)	0.4921 inch
正味重量	160 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -25 °C...55 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## EN 50178に準拠した絶縁協調

汚染度 3

## 一般データ

光学機能表示	該当なし	設計	アダプタプラグ
色	グレー	最適	その他
保護度合い	IP20がインストール済み	取り付けレール	バスバー
動作高度	≤ 2000 m		

## 公称データ IEC/EN

極数	5	シグナリング接点	いいえ
定格電圧 (AC)	240 V	定格電流 IN	101 A
電圧種別	AC	フューズ保護	NH00, 100 A gG
最適	その他	動作電流、I最大	125 A
一体型バックアップヒューズ	いいえ		

## 一般データ

極数	5	保護度合い	IP20がインストール済み
色	グレー		

## 接続データ

被覆剥き長さ	18 mm	導体接続方法	耐張クランプ接続
接続方式	PUSH IN	クランプ範囲、定格接続	6 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	25 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最大	25 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	25 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	16 mm <sup>2</sup>

作成日 01.04.2026 05:08:34 MEZ

カタログステータス / 図面

## V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

接続断面、撚線、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最大	25 mm <sup>2</sup>
<b>電気データ</b>			
電圧種別	AC	公称電流	101 A
<b>分類</b>			
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		