

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した繊維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

一般注文データ

バージョン	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド, 漆黒, 高さ: 77 mm, 幅: 9 mm, 深さ: 62 mm, -40 °C...120 °C
注文番号	2907560000
種別	CABTITE OFRL BK
GTIN (EAN)	4099986539549
数量	20 items

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223801

寸法と重量

深さ	62 mm	奥行き (インチ)	2.4409 inch
高さ	77 mm	高さ (インチ)	3.0315 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	2.7 g		

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

締付けトルク	3 Nm	シリコーン	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	ハロゲンフリー
基本材質	ポリアミド		

分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

