

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**ワイドミュラー産業用セキュリティルーター****・安全なネットワーク**

- ステートフルパケット検査 Firewall
- IP / ポート - 転送
- ネットワーク分割
- ・マシンネットワークを 1 : 1 NAT を介して製造ネットワークに容易に統合
- ・ワイドミュラーu-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- ・静的および動的ルーティングにより、モジュラー型の将来に対応するネットワークアーキテクチャを実現
- ・IPsec および Open VPN 使用による、インターネット上の安全な通信確保
- ・内蔵 4G / LTE セルラーモデムにより、有線インターネットアクセスなしでも、信頼性の高いインターネット接続が可能
- ・2 ~ 4 ポートのファストイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェースによる完全な柔軟性

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Router smartcard, |
| 注文番号 | 2909820000 |
| 種別 | IE-EBR-SMARTCARD-SR |
| GTIN (EAN) | 4099986227361 |
| 数量 | 1 items |

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | |
|------|-----|
| 正味重量 | 6 g |
|------|-----|

温度

| | |
|------|------|
| 保管温度 | 動作温度 |
|------|------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

| | | |
|---------------|------------|---|
| ルーター モデルのサポート | ハードウェア改訂 | AA |
| | 対応ルーター モデル | IE-SR-4GT, IE-SR-4GT-LTE/4G-EU, IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA |
| | ハードウェア改訂 | AI |
| | 対応ルーター モデル | IE-SR-4TX |
| | ハードウェア改訂 | AJ |
| | 対応ルーター モデル | IE-SR-4TX-LTE/4G-EU, IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA |
| | ハードウェア改訂 | AA |

| | |
|----|-----------------------------|
| 目的 | ルーターの構成ファイルの保存/読み込み用のメモリカード |
|----|-----------------------------|

重要なメモ

| | |
|------|-------------------------------------|
| 製品情報 | SCM カード搭載ルーターのハードウェア改訂の互換性にご注意ください。 |
|------|-------------------------------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001068 | ETIM 9.0 | EC001068 |
| ETIM 10.0 | EC001068 | ECLASS 14.0 | 19-17-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-03-04 | | |

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
アクセサリ**Ethernet**

- Cat 対応に最適。5 (最大 100 MHz) および Cat. 6 (最大 250 MHz クラス E)
- PoE+ に適合 (IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt 種別 3 および 4 準拠)
- 全導体ペアの保護
- RJ45 ソケットを介した接続
- 金属製ハウジング

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | VDATA CAT6 |
| 注文番号 | 1348590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118153002 |
| 数量 | 1 ST |

バージョン

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

19" ラック取り付け用キット

- 19 インチラックへの DIN レールベースのデバイス組み立て対応

**一般注文データ**

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | RM-KIT |
| 注文番号 | 1241440000 |
| GTIN (EAN) | 4050118029154 |
| 数量 | 1 ST |

バージョン

Kit for 19"-rack mounting

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Industrial Security Router



ワイドミュラー産業用セキュリティルーター

- 安全なネットワーク
 - ステートフルパケット検査 Firewall
 - IP / ポート - 転送
 - ネットワーク分割
- マシンネットワークを 1:1 NAT を介して製造ネットワークに容易に統合
- ワイドミュラーU-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 静的および動的ルーティングにより、モジュラー型の将来に対応するネットワークアーキテクチャを実現
- IPsec および Open VPN 使用による、インターネット上の安全な通信確保
- 内蔵 4G / LTE セルラーモデムにより、有線インターネットアクセスなしでも、信頼性の高いインターネット接続が可能
- 2 ~ 4 ポートのファストイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェースによる完全な柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | IE-SR-4GT | バージョン |
| 注文番号 | 2873910000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, ギガビットイーサネット, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4064675647676 | 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-SR-4GT-LTE/4G-EU | バージョン |
| 注文番号 | 2873920000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム |
| GTIN (EAN) | 4064675647683 | (4G/3G/2G), EUモデル, ギガビットイーサネット, 4x RJ45 |
| 数量 | 1 ST | 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C |
| 種別 | IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA | バージョン |
| 注文番号 | 2873930000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム(4G/3G)付き, 米国/EMEAモデル, ギガビットイーサネット, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4064675647690 | 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-SR-4GT-M | バージョン |
| 注文番号 | 2990450000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, ギガビットイーサネット, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4099986863521 | 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-SR-4TX | バージョン |
| 注文番号 | 2751270000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4050118899955 | 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-SR-4TX-LTE/4G-EU | バージョン |
| 注文番号 | 2751280000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム |
| GTIN (EAN) | 4050118899962 | (4G/3G/2G), EUモデル, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA | バージョン |
| 注文番号 | 2739630000 | Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム(4G/3G)付き, グローバルモデル, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118890365 | |
| 数量 | 1 ST | |