

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## ワイドミュラー産業用セキュリティルーター

- 安全なネットワーク
  - ステートフルパケット検査 Firewall
  - IP / ポート - 転送
  - ネットワーク分割
- マシンネットワークを 1:1 NAT を介して製造ネットワークに容易に統合
- ワイドミュラーu-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 静的および動的ルーティングにより、モジュール型の将来に対応するネットワークアーキテクチャを実現
- IPsec および Open VPN 使用による、インターネット上の安全な通信確保
- 内蔵 4G / LTE セルラーモデムにより、有線インターネットアクセスなしでも、信頼性の高いインターネット接続が可能
- 2~4 ポートのファストイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェースによる完全な柔軟性

## 一般注文データ

バージョン	Router smartcard,
注文番号	<a href="#">2909820000</a>
種別	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
数量	1 items

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 6 g

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

ルーターモデルのサポート	ハードウェア改訂	AA
	対応ルーターモデル	<a href="#">IE-SR-4GT</a> , <a href="#">IE-SR-4GT-LTE/4G-EU</a> , <a href="#">IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA</a>
	ハードウェア改訂	AI
	対応ルーターモデル	<a href="#">IE-SR-4TX</a>
	ハードウェア改訂	AJ
	対応ルーターモデル	<a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-EU</a> , <a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA</a>
目的	ハードウェア改訂	AA
	対応ルーターモデル	<a href="#">IE-SR-4GT-M</a>

ルーターの構成ファイルの保存/読み込み用のメモリカード

## 重要なメモ

製品情報 SCM カード搭載ルーターのハードウェア改訂の互換性にご注意ください。

## 分類

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Ethernet



- Cat 対応に最適。5 (最大 100 MHz) および Cat. 6 (最大 250 MHz クラス E)
- PoE+ に適合 (IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 種別 3 および 4 準拠)
- 全導体ペアの保護
- RJ45 ソケットを介した接続
- 金属製ハウジング

## 一般注文データ

種別	VDATA CAT6	バージョン	
注文番号	<a href="#">1348590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118153002		Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
数量	1 ST		

## 19" ラック取り付け用キット



- 19 インチラックへの DIN レールベースのデバイス組み立て対応

## 一般注文データ

種別	RM-KIT	バージョン	
注文番号	<a href="#">1241440000</a>		
GTIN (EAN)	4050118029154		Kit for 19"-rack mounting
数量	1 ST		

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Industrial Security Router



## ワイドミュラー産業用セキュリティルーター

- 安全なネットワーク
  - ステートフルパケット検査 Firewall
  - IP / ポート - 転送
  - ネットワーク分割
- マシンネットワークを 1:1 NAT を介して製造ネットワークに容易に統合
- ワイドミュラー u-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 静的および動的ルーティングにより、モジュール型の将来に対応するネットワークアーキテクチャを実現
- IPsec および Open VPN 使用による、インターネット上の安全な通信確保
- 内蔵 4G / LTE セルラーモデムにより、有線インターネットアクセスなしでも、信頼性の高いインターネット接続が可能
- 2~4 ポートのファストイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェースによる完全な柔軟性

## 一般注文データ

種別	IE-SR-4GT	バージョン
注文番号	<a href="#">2873910000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, ギガビットイーサネット, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
数量	1 ST	
種別	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	バージョン
注文番号	<a href="#">2873920000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム
GTIN (EAN)	4064675647683	(4G/3G/2G), EUモデル, ギガビットイーサネット, 4x RJ45
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
種別	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	バージョン
注文番号	<a href="#">2873930000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム(4G/3G)
GTIN (EAN)	4064675647690	付き, 米国/EMEAモデル, ギガビットイーサネット, 4x RJ45
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
種別	IE-SR-4GT-M	バージョン
注文番号	<a href="#">2990450000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, ギガビットイーサネット, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
数量	1 ST	
種別	IE-SR-4TX	バージョン
注文番号	<a href="#">2751270000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
数量	1 ST	
種別	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	バージョン
注文番号	<a href="#">2751280000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム
GTIN (EAN)	4050118899962	(4G/3G/2G), EUモデル, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
数量	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C
種別	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	バージョン
注文番号	<a href="#">2739630000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデム(4G/3G)付
GTIN (EAN)	4050118890365	き, グローバルモデル, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30,
数量	1 ST	-30 °C...70 °C