

## DTLE 2.5/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ロック素子 (端子), Wemid, 赤色
注文番号	<a href="#">2910530000</a>
種別	DTLE 2.5/4
GTIN (EAN)	4099986519466
数量	25 items

## DTLE 2.5/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	34.4 mm	奥行き (インチ)	1.3543 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.4331 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
正味重量	0.37 g		

## 温度

周囲温度	-60 °C...85 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

図面

