

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	2912420000
種別	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
数量	1 items

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	485 mm	奥行き (インチ)	19.0944 inch
高さ	565 mm	高さ (インチ)	22.2441 inch
幅	335 mm	幅 (インチ)	13.189 inch
正味重量	22000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

ドライブ	電空	フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²
フェルール断面積、最小.	0.5 mm ²	クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²	消耗品	リンクフェルール端子

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		