

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	2912430000
種別	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
数量	1 items

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	550 mm	奥行き (インチ)	21.6535 inch
高さ	440 mm	高さ (インチ)	17.3228 inch
幅	415 mm	幅 (インチ)	16.3386 inch
正味重量	42000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c, 7a, 7cl
------------------------------	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	4 ~ 6 mm ² (オプショ ンで 10 mm ²) / AWG 12-10 (AWG 8オプショ ン)	ドライブ	電空
パルス時間	約3 s	クリンプ	台形
フェルール断面積、最大.	10 mm ²	フェルール断面積、最小.	4 mm ²
クリンプ範囲、最大	10 mm ²	クリンプ範囲、最小	4 mm ²
クリンプ長さ	6 - 18 mm	消耗品	プラスチックカラー付属
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	電気的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	バージョン
注文番号	2912450000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4099986536029	
数量	1 ST	
種別	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	バージョン
注文番号	2912440000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4099986536012	
数量	1 ST	