

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 自動被覆剥きおよびクランプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクランプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 交換部品
注文番号	2912440000
種別	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
数量	1 items

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
正味重量	1500 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

フェルール断面積、最大.	10 mm ²	フェルール断面積、最小.	4 mm ²
消耗品	プラスチックカラー付属		

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		