


THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

注文番号	2912620000
種別	THM WO VIN 25.4/63 WS
GTIN (EAN)	4099986536791
数量	1500 items

THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.0012 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	63.5 mm	幅 (インチ)	2.5 inch
正味重量	0.38 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	63.5 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリエステルフィルム
印刷文字	非搭載	ロールあたりの数	1500

導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	113 mm ²
導体外径、最大	12 mm	導体外径、最小	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		