

H0,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ
注文番号	2919640000
種別	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.2756 inch
正味重量	0.03 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	(2)ワイヤエンドフェルール	バージョン	標準
------	----------------	-------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	7 mm
カラー直径 (D2)	2.1 mm	L1 (mm)	7.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	被覆剥き長さ	7 mm
導体断面	0.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

