

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイド
ミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された
作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点
があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	2929300000
種別	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
数量	1 items

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	446 mm	高さ (インチ)	17.559 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	532.07 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	フォームインレイレンチ
------	-------------

分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

トルク

ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスクリューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

種別	SDQ T HANDLE T15	バージョン
注文番号	2888320000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T20	バージョン
注文番号	2888330000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T25	バージョン
注文番号	2888340000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T27	バージョン
注文番号	2888350000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T30	バージョン
注文番号	2888360000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
数量	1 ST	

Torx TR スクリュードライバー (不正防止仕様)

ブレード先端ホール付属Torx® TRスクリュードライバー (不正操作防止仕様) 、Torx®・Torx®-TR安全ネジねじ込み対応SD TR (トルクス凹部中央部ピン付属) 、ChromTopチップ、SoftFinishグリップ

一般注文データ

種別	SD T8 TR X 60	バージョン
注文番号	2749480000	スクリュードライバー, ブレード長: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
数量	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SD T9 TR X 60	バージョン
注文番号	2749490000	スクリュードライバー, ブレード長: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
数量	1 ST	
種別	SD T10 TR X 80	バージョン
注文番号	2749500000	スクリュードライバー, ブレード長: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
数量	1 ST	

トルク

ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスクリューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

**一般注文データ**

種別	SDQ T HANDLE T15	バージョン
注文番号	2888320000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T20	バージョン
注文番号	2888330000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T25	バージョン
注文番号	2888340000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T27	バージョン
注文番号	2888350000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
数量	1 ST	
種別	SDQ T HANDLE T30	バージョン
注文番号	2888360000	取付けツール, ブレード長: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
数量	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**Torx TR スクリュードライバー (不正防止仕様)**

ブレード先端ホール付属Torx® TRスクリュードライバー (不正操作防止仕様)、Torx®・Torx®-TR安全ネジねじ込み対応SD TR (トルクス凹部中央部ピン付属)、ChromTopチップ、SoftFinishグリップ

一般注文データ

種別	SD T8 TR X 60	バージョン
注文番号	2749480000	スクリュードライバー、ブレード長: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
数量	1 ST	
種別	SD T9 TR X 60	バージョン
注文番号	2749490000	スクリュードライバー、ブレード長: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
数量	1 ST	
種別	SD T10 TR X 80	バージョン
注文番号	2749500000	スクリュードライバー、ブレード長: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
数量	1 ST	