# **THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 12.7 x 19.1 mm, 白 色
注文番号	<u>2932070000</u>
種別	THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670792
数量	7450 items

# **THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

(認					
ROHS	適合				
 寸法と重量					
が以て王王					
	0.07 mm	奥行き (インチ)	0.0028 inch		
	12.7 mm	 高さ(インチ)	0.5 inch		
	19.1 mm	<u> 幅(インチ)</u>	0.752 inch		
E味重量	0.07 g				
環境製品コンプライアンス	۲		'		
Dalic 計位作句	淮柳 (名)哈北 )				
RoHS 対応状況 REACH SVHC		準拠 (免除なし)			
MEACH SVAC	U. IWI%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ					
		±=	40.4		
印刷種別	ニュートラル		19.1 mm		
JL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		<u>白色</u>		
ハロゲン	はい	基本材質	ビニールフィルム		
印刷文字	非搭載	ロールあたりの数	7450		
導体およびケーブルマー オ	<del>–</del>				
	141.	**	40 0		
ハロゲン	はい	導体断面、最大	12 mm²		
導体外径、最大 (2)(本型)(4) (2)(本型)(4) (4)	4 mm		2 mm		
接続配線の断面	12 mm <sup>2</sup>				
分類 					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-20-11-02	LOLAGO 14.0	27-20-11-02		

27-28-11-02

ECLASS 15.0

2 カタログステータス / 図面

# THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW 注文番号 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

数量

バージョン Ink ribbon

3 カタログステータス / 図面