# RC M P5 C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## クリック式:

クリック式の丸型コネクタは、高い保護等級を維持しながら素早い接続が可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

#### 一般注文データ

| 注文番号       | 2934530000       |  |
|------------|------------------|--|
| 種別         | <u>RC M P5 C</u> |  |
| GTIN (EAN) | 4099986682764    |  |

カタログステータス / 図面

# RC M P5 C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

| 承認 |  |
|----|--|
|    |  |

MAMID承認件数

ROHS 適合

## 寸法と重量

| 幅  | 69 mm | 幅(インチ) | 2.7165 inch |
|----|-------|--------|-------------|
| 直径 | 20 mm | 正味重量   | 0.15 g      |

#### 温度

| 保管温度 |             | 周囲温度 | -25 °C125 °C |
|------|-------------|------|--------------|
| 動作温度 | -40 °C60 °C |      |              |

# 環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況                   | 準拠 (免除あり)                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 適用除外(該当する場合/既知の<br>場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| 極数          | 5                    | コーディング    | なし      |  |
|-------------|----------------------|-----------|---------|--|
| 接触表面        | <br>真鍮               | LED       | いいえ     |  |
| 接続方式        | アクチュエータ付プッシュ<br>イン   | ハウジング主要材質 | PA 66   |  |
| ケーブル直径、最大   | 13 mm                | ケーブル直径、最小 | 7 mm    |  |
| 接点材質        | <br>真鍮               | 導体断面、最大   | 1.5 mm² |  |
| 導体断面、最小     | 0.25 mm <sup>2</sup> | 公称電圧      | 500 V   |  |
| 公称電流        | 17.5 A               | 保護度合い     | IP68    |  |
| 接点形状(オス/メス) | オス型                  | シールド接続    | いいえ     |  |
| スレッドリング材質   | プラスチック               | 接続断面積、最大  | 4 mm²   |  |
|             | 0.5 mm <sup>2</sup>  |           |         |  |

#### 一般データ

| 極数        | 5     | 接続スレッド | M20                |
|-----------|-------|--------|--------------------|
| 極性違い防止    | はい    | 接続方式   | アクチュエータ付プッシュ<br>ィン |
| ハウジング主要材質 | PA 66 |        | • •                |

## 分類

| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0   | EC002635    | ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |             |             |

カタログステータス / 図面 2