

RC M P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリック式：

クリック式の丸型コネクタは、高い保護等級を維持しながら素早い接続が可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	2934530000
種別	RC M P5 C
GTIN (EAN)	4099986682764

RC M P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

幅	69 mm	幅 (インチ)	2.7165 inch
直径	20 mm	正味重量	19.36 g

温度

保管温度		周囲温度	-25 °C...125 °C
動作温度	-40 °C...60 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	なし
接触表面	真鍮	LED	いいえ
接続方式	アクチュエータ付プッシュイン	ハウジング主要材質	PA 66
ケーブル直径、最大	13 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
接点材質	真鍮	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.25 mm ²	公称電圧	500 V
公称電流	17.5 A	保護度合い	IP68
接点形状 (オス/メス)	オス型	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	プラスチック	接続断面積、最大	4 mm ²
接続断面積、最小	0.5 mm ²		

一般データ

極数	5	接続スレッド	M20
極性違い防止	はい	接続方式	アクチュエータ付プッシュイン
ハウジング主要材質	PA 66		

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		