WBC-CH-6OR-BK-25-0023



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取り扱えるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

一般注文データ

2938270000	
WBC-CH-60R-BK-25-0023	
4099986699120	
1 items	

カタログステータス / 図面 1

WBC-CH-6OR-BK-25-0023



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
			<u> </u>
長さ	324 mm	長さ (インチ)	12.7559 inch
味重量	120 g		
]			
望続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	125 °C
環境製品コンプライアンス			,
oHS 対応状況	準拠		
EACH SVHC			
LACITOVIIC	0.1Wt/0 を起える0V11	CNA E A 11 C V - & E 70	
−般データ			
ト側ケーブル直径、最大.	6 mm	接点直径、オス	6 mm
8可	UL 4128	接続方式	クリンプ接続
5	黒色, 橙色		25 mm ²
表面仕上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	銀色	 種別	メス型
本材質	PA 66		
支術データ			
1.04 可燃料签据	V O	E+	224
L 94 可燃性等級 公称電圧	V-0 1500 V	 	324 mm 120 A
M・电圧 R護度合い	 IP67を接続	<u>公</u> が电流 プラギング回数	≥ 100
	11 07 で 1支売に		£ 100
) 			
TIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
TIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121
CLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12
CLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12
CLASS 14.0	27-44-03-12	ECLASS 15.0	27-44-03-12

カタログステータス / 図面 2



WBC-CH-60R-BK-25-0023



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





