

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取り扱えるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

一般注文データ

注文番号	2938270000
種別	WBC-CH-6OR-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-01-28T00:00:00+01:00

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	324 mm	長さ (インチ)	12.7559 inch
正味重量	120 g		

温度

連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	125 °C
-----------	--------	-----------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

外側ケーブル直径、最大	6 mm	接点直径、オス	6 mm
認可	UL 4128	接続方式	クリンプ接続
色	黒色, 橙色	導体断面、最大	25 mm ²
表面仕上	銀色	種別	メス型
基本材質	PA 66		

技術データ

UL 94 可燃性等級	V-0	長さ	324 mm
公称電圧	1500 V	公称電流	120 A
保護度合い	IP67を接続	プラグング回数	≥ 100

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

