

FSC-HPG BK W2C 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	アクセサリホルダ (端子), Wemid, 黒色
注文番号	2939280000
種別	FSC-HPG BK W2C 4
GTIN (EAN)	4099986702295
数量	20 items

FSC-HPG BK W2C 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	12.3 mm	奥行き (インチ)	0.4843 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.3543 inch
幅	6.1 mm	幅 (インチ)	0.2402 inch
正味重量	0.27 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-O		

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		