

U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムの u-OS へのインストールはアプリマネージャーを介して簡単に行うことができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データを保存して可視化する履歴機能
- 通信ドライバを介したコントローラへの接続

一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: u-OS compatible devices, プロセス変数の数、最大: 1000, HMIデバイス数(最大): 5
注文番号	2941990000
種別	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5
数量	1 items

U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0 g
------	-----

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム要件

オペレーティングシステム	u-OS	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM)	0.1 GB		

ライセンス情報

ライセンス範囲	ワンタイムライセンス	ライセンスタイプ	ソフトウェアライセンス
ライセンス取得者	WIBUチケットID	プロセス変数の数、最大	1000

ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大) 突き出る	5 PROCON-WEB Designer	ドライバの最大数 ランタイムの特長	1 簡易および複合制御, ア ラーム機能, 履歴機能, ユー ザー管理, 通信ドライバを 介したプロセス接続
----------------------	--------------------------	----------------------	--

分類

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		