

## U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PROCON-WEB 組込みシステムの u-OS へのインストール  
はアプリマネージャーを介して簡単に行うことができます。

PROCON-WEB 組込みシステムは、最適な Web ベース  
の HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供  
します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリア  
などの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコ  
ントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティ  
ング
- 履歴データを保存して可視化する履歴機能
- 通信ドライバを介したコントローラへの接続

## 一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用ブ ラウザフォーム: u-OS compatible devices, プロセ ス変数の数、最大: 2000, HMIデバイス数(最大): 5
注文番号	<a href="#">2942010000</a>
種別	U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5
数量	1 items

## U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

正味重量	0 g
------	-----

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム要件

オペレーティングシステム	u-OS	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM)	0.1 GB		

## ライセンス情報

ライセンス範囲	ワンタイムライセンス	ライセンスタイプ	ソフトウェアライセンス
ライセンス取得者	WIBUチケットID	プロセス変数の数、最大	2000

## ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大)	5	ドライバの最大数	1
突き出る	PROCON-WEB Designer	ランタイムの特長	簡易および複合制御、アラーム機能、履歴機能、ユーザー管理、通信ドライバを介したプロセス接続

## 分類

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		