

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



このモデルシリーズのデバイスは、ユニバーサルアナログプロセス数値を表示します。
バージョンに応じて、デバイスは信号をアナログの電流信号に変換/分離し、さらなる信号を切り替える追加の限界値リレーを備えています。

機能：

- 複数のセンサーバリエーションを処理できます。
- 補助電力供給が必要です。
- 不便な照明条件でも、ディスプレイの数値がはっきりと見えます。

一般注文データ

バージョン	ディスプレイ, フード, 入力: I/U汎用, 0-20 mA, HART@透明色, 出力: ポテンショメータ, 温度, サーモカップル
注文番号	2964330000
種別	PROTECTIVE COVER
GTIN (EAN)	4099986768086
数量	1 items

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.7244 inch
高さ	48.8 mm	高さ (インチ)	1.9213 inch
幅	96.6 mm	幅 (インチ)	3.8031 inch
正味重量	36.96 g		

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

取り付け方式 前面取付け 保護度合い IP65

入力

種別 その他

絶縁協調

ガルバニック絶縁 絶縁なし

分類

ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ETIM 10.0	EC000677	ECLASS 14.0	27-14-31-10
ECLASS 15.0	27-14-31-10		

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

