

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	2964480000
種別	SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16
GTIN (EAN)	4099986768901
数量	1 items

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 10 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
接点材質	CuZn	公称電圧	50 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグイン回数	≥ 200	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般的な技術仕様

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12/M12	接触表面	金メッキ
O リング	Viton	接続方式	ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
接点材質	CuZn	公称電圧	50 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグイン回数	≥ 200	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図



詳細図面



極スキーム



詳細図面

